




DORMA : TS71 / TS72 / TS83 / TS92 / TS93*
 GEZE : TS 2000V / TS 3000V / TS 4000* / TS 5000*

*Validé pour utilisation DAS (mode 2)


Dispositif de retenue électromagnétique
 (Valable pour DAS):

VEM 45-20 BI,BCI,BIBS
 VEM 45-50 BI,BCI,BIBS

VDM 45-20 B,BBS
 VDM 45-40 B,BBS

SPALI:
 VEM 45-20
 VEM 45-50

SPAL:
 VDM 45-20
 VDM 45-40



Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

©Copyright SOUCHIER SAS

Neo Alu Positionnement des ventouses

Le: 22/07/2019



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (+33) 01 60 37 79 50
 Fax : (+33) 01 60 37 79 89

Ech: 1:30

Ind:

CT33-NF-Neo_Alu-06