

D'APPLICATION DE L'OPTION D'ACCESSIBILITE PMR (Personne à mobilité Réduite)

Porte SIMPLE ACTION

QUINCAILLERIES APPLICABLES POUR LES PORTES 1 VANTAIL

FERME PORTE	Bras compas normal Glissière ou Bandeau	Ventouse 24 ou 48 Volts
1-TS 93 G force 2/5 EN	1-glissière GN	1-EM 500A ou EM 100A
1-TS 93 G force 5/7 EN	1-glissière GN	1-EM 500A ou EM 100A
1-TS 93 G force 2/5 EN	1-glissière G EMF	sans objet
1-TS 93 G force 5/7 EN	1-glissière G EMF	sans objet

QUINCAILLERIES APPLICABLES POUR LES PORTES 2 VANTAUX

FERME PORTE	Bras à compas normal Glissière ou Bandeau	Ventouse 24 ou 48 Volts à rupture	Sélecteur	Entraîneur
2-TS 93 B force 2/5 EN	2-Glissières GN	1-EM 500A ou EM 100A	SR 390	MK 396
2-TS 93 B force 5/7 EN	2-Glissières GN	1-EM 500A ou EM 100A	SR 390	MK 396
2-TS 93 G force 2/5 EN	1-Bandeau GSR / GSR EMF 1 / 2	1-EM 500A ou EM 100A	intégré	MK 396
2-TS 93 G force 5/7 EN	1-Bandeau GSR / GSR EMF 1 / 2	1-EM 500A ou EM 100A	intégré	MK 396

DOMAINE DE VALIDITE

Type	Nombre de vantaux	Largeur vantaux pour PMR	Hauteur vantaux
107/ 1 à 7 – PMR	1 V	900 à 950 et 1100	Hauteur maxi PV sans excéder 2610
108/ 1 à 7 – PMR	2 V	900 à 950 et 1100	